

# Yale

Hydraulická hadice HHC s montáží / plněním v závodě, Délka: 1 m



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	086081 1
GTIN	2050000970320
Třída artiklu	08Y

## Popis

### Provedení:

Se spojovou zástrčkou č. 086085 vel. M1 (strana válce) a šroubovacím závitem 3/8 NPT (strana čerpadla). Vnější Ø 14 mm; vnitřní Ø 6,3 mm (jmenovitá šířka); přetlak 2800 bar; minimální poloměr ohybu R = 100 mm.

Dodává se pouze s kompletním hydraulickým systémem (čerpadlo, válec, hadice), smontované, naplněné a odvzdušněné od výrobce.

Všechny vestavné a přídavné díly odpovídají **metrickým normám**, což podstatně usnadňuje instalační a servisní práce i pořizování náhradních dílů. **100 % kompatibilita** se všemi hydraulickými systémy 700 barů.

### Upozornění:

**Uzavřené systémy jsou z výroby smontovány, naplněny a odvzdušněny.**

## Technický popis

Délka	1 m
Druh produktu	Hydraulické příslušenství