

Yale

Hydraulický pístový zvedák JH, Nosnost: 12t



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086045 12
GTIN	4025092162760
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Robustní konstrukce s velkou základovou deskou pro stabilní umístění, s měřičem omezení tlaku. Čerpadlová překlápěcí páka s lehkým chodem s lícováním na ovládání ventilu. Talíř žebrovaný a kromě toho s možností vytočení pomocí závitů.

Technický popis

Nejmenší konstrukční výška	240 mm
Výška zdvihu	153 mm
Maximální nosnost	12 t
Druh produktu	Zvedák vozíku / strojní zvedák