

SONO  SWISS<sup>®</sup>**Ultrazvukový silný čisticí prostředek, litr: T1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	082930 T1
GTIN	2050000969089
Třída artiklu	04E

**Popis****Provedení:**

Vysoce vydatný čisticí koncentrát na vodní bázi (výjimka: T3 práškový); speciálně vyvinutý pro použití v ultrazvukových čisticích lázních; biologicky rozložitelný. Vysoce nasycené **koncentráty** prodlužují životnost zařízení, mají dlouhou dobu použitelnosti a jsou biologicky odbouratelné. Tyto výkonné čističe jsou vyvinuty speciálně pro ultrazvukové čističky (pění atd.) a proto jsou zvláště účinné pro všechny běžné ultrazvukové čističky při frekvencích 25 až 130 kHz. Ve spojení s kavitační silou vytvořenou ultrazvukem uvolňují tyto výkonné čističe znečištění z konstrukčních dílů efektivně a přesto šetrně. Jiné čisticí prostředky, které nebyly vyvinuty speciálně pro ultrazvukové čističky mohou obsahovat ionty, které podporují úběr materiálu anebo korozi. Silné korozní kapaliny, které podstatně zkracují životnost, jsou např. halogenidy. Chloridy a fluoridy v kyselém médiu jsou v tomto ohledu nejagresivnější.

**Použití:**

Pro ultrazvukové čisticí přístroje (např. č. 082922; 082923; 082924; 082925).

**Upozornění:**

Další speciální čističe a jiné velikosti balení možno dodat na poptávku.

Nelze dodávat ve všech zemích.

Tabulka použití viz další stránka katalogu. **Skladování** pouze v uzavřených originálních nádržích v teplotním rozsahu -5 °C a 30 °C.

Chraňte **před horkem a přímým slunečním** zářením.

**Neskladujte společně** s kyselinami.

Označení nebezpečné látky: GHS05 žíravé  
Množství náplně kapalina: 2,5 l

## Technický popis

Druh čisticího prostředku	Čisticí prostředek na ocel a ušlechtilé kovy
Množství náplně kapalina	2,5 l
Označení nebezpečné látky	GHS05 žíravé
Doba působení	3 - 5 min
Skladovací teplota	-5 - 30 °C
Poměr smíchání	3 – 8 %