



Multifunkční olej, Obsah: 500 ml



Údaje o objednávce

Artikové číslo	083000 500
GTIN	5032227690349
Třída artiklu	08E

Popis

Provedení:

Celosvětově osvědčený multifunkční olej WD-40 je bez zápachu, obsahuje pracovní látku šetrnou k životnímu prostředí, neobsahuje teflon, pryskyřici, silikon ani kyseliny.

Použití:

- **Odstraňovač rzi se specifickým kapilárním působením – rychle uvolňuje zkorodovaná spojení a pevně utažené šrouby a matice.**
- **Čistič: Uvolňuje úporné nečistoty, nelepí a nepryskyřičnatí.**
- **Mazivo pro všechny kluzné plochy, jemnou mechaniku, závěsy, bowdeny, zámky a kování.**
- **Ochrana proti korozi: WD-40 proniká pod vlhkost, proniká do pórů chráněného materiálu a konzervuje. Citlivé a drahé nástroje si zachovají svou hodnotu.**
- **Kontaktní sprej: Vytlačuje vlhkost z elektrických dílů.**

S otočnou tryskou pro široký resp. bodový proud. Použití pouze v jednom z obou možných koncových nastavení (0°, 90°).

Upozornění:

Schváleno: Mimo jiné např. **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem (letecky).

Provedení: sprej

Označení nebezpečné látky: GHS07 upozornění

Označení nebezpečné látky: GHS02 hořlavé

Třída nebezpečné látky: 2.1
Rozprašovací hlava: Smart Straw

Technický popis

Rozprašovací hlava	Smart Straw
Označení nebezpečné látky	GHS07 upozornění
Označení nebezpečné látky	GHS02 hořlavé
Barva	světle hnědá
Oxidační vlastnosti	ne
Třída nebezpečné látky	2.1
Bod varu	176 °C
Číslo UN	UN1950
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
Bod vzplanutí	47 °C
Kinematická viskozita	< 1 mm ² /s
Skladovací teplota	15 - 50 °C
Obsah	0,5 l
Provedení	sprej
Druh produktu	Multifunkční olej / univerzální olej