

**Garant****Vyměnitelný břit HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 30,75 mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 231650 30,75  |
| GTIN           | 4045197605313 |
| Třída artiklu  | 21M           |

**Popis****Provedení:**

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.  
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

**Upozornění:**

Další rozměry k dodání na poptávku. Řezná data platí pro základní prvek 5×D.

Pilotní otvory provádějte jen s řezným nástavcem stejného typu.

Vrcholový úhel: 135 stupeň

Pro základní prvek Ø D: 30 mm

Posuv f v INOXu > 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,31 mm/ot,

**Technický popis**

|   |             |
|---|-------------|
| Ø D                                     | 30,75 mm    |
| Pro základní prvek Ø D                  | 30 mm       |
| Posuv f v INOXu > 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,31 mm/ot, |
| Počet výměn/řezání                      | 1           |

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Druh           | HB7630                     |
| Řezný materiál | TK                         |
| Vrcholový úhel | 135 stupeň                 |
| Počet břitů Z  | 2                          |
| Druh produktu  | Obráběcí vložka pro vrtání |

---

## Příslušenství

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Šroub Torx Plus® Pohon 15IP1 | 231999 15IP1 |
|------------------------------|--------------|