

Garant**Kopírovací fréza 0° negativní, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 10/2Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212070 10/2L
GTIN	4045197549624
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.

- **Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.**
- **Plynulé nové polohování při opotřebení řezné hrany.**

Upozornění:

RD..05 $a_{p\max} = 1,1$ mm.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 0,6** s čepelí č. **674252 vel. 6IP**.

Technický popis

Délka vyložení L_1	39 mm
$\varnothing D_3$	5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RD.. 0501
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	110 mm
\varnothing stopky D_s h6	12 mm
\varnothing břitu D_c	10 mm
Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	18 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	15 mm

Úhel šikmého zanořování α_{\max}	5,37 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	3,72 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1,1 mm
Úhel nastavení κ	15 - 27 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulatý
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,6 Nm	211750 0,6
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219802