

Garant**APMX 16..04 TR, HB7515, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215743 ST1400
GTIN	4045197601759
Třída artiklu	21A

Popis**Upozornění:**

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215705 až 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Tloušťka desky: 5,76 mm

Rohový rádius: 0,4 mm

Posuv f_z na zub: 0,14 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,14 mm
Vhodný držák	AP..1604
Typ	ST1400
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMX 16..04 TR
Typ	HB7515
Řezný materiál	TK

Tloušťka desky	5,76 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	380 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	265 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	220 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	195 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	270 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	170 m/min	M
GG(G)	omezené použití	170 m/min	K
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		