

Garant**Kopírovací fréza 0° negativní, stopka Weldon, Ø D: 16Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212090 16L
GTIN	4045197192400
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.

- **Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.**
- **Plynulé nové polohování při opotřebení řezné hrany.**

Upozornění:

RD..07 $a_{p\max} = 1,5$ mm.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	135 mm
Délka vyložení L_1	26 mm
Ø břitu D_c	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_3	9 mm
Ø délky d_1	80 mm
Ø stopky D_s h6	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RD.. 0702
Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max}	30 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	3,89 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	7,23 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1,5 mm
Úhel nastavení κ	15 - 28 stupeň
Provedení stopky	stopka Weldon
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulatý
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219803
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP