

Garant**90° rohová fréza, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 50/5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215715 50/5
GTIN	4045197410610
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Rohová fréza s nepravidelným dělením břitů pro velmi klidný chod.

Upozornění:Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 16..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Upínací otvor Ø	22 mm
Celková délka L _{celk.}	40 mm
Ø břitu D _c	50 mm
Počet břitů Z	5
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň

Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219812
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0