

Garant**APKT 16..08 PDFR, HU7710, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215728 ALU
GTIN	4045197410948
Třída artiklu	21A

Popis**Upozornění:**

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215705 až 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Tloušťka desky: 5,05 mm

Rohový rádius: 0,8 mm

Posuv f_z na zub: 0,18 mm

Technický popis

Vhodný držák	AP..1604
Posuv f_z na zub	0,18 mm
Typ	ALU
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APKT 16..08 PDFR
Typ	HU7710
Řezný materiál	TK

Tloušťka desky	5,05 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	700 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	500 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	350 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		