

Garant**APMX 16..08 PDER, HB7635, Typ: INOX**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215748 INOX
GTIN	4045197411044
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215705 až 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Technický popis

Vhodný držák	AP..1604
Posuv f_z na zub	0,15 mm
Typ	INOX
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMX 16..08 PDER
Typ	HB7635
Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	5,76 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	700 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	500 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	350 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	230 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	230 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	120 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	35 m/min	S
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		