

Garant**APMX 16..04 TR, HB7525, Typ: ST900**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215731 ST900
GTIN	4045197601766
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215705 až 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Tloušťka desky: 5,76 mm

Rohový rádius: 0,4 mm

Posuv f_z na zub: 0,18 mm

Technický popis

Vhodný držák	AP..1604
Posuv f_z na zub	0,18 mm
Typ	ST900
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMX 16..04 TR
Typ	HB7525
Řezný materiál	TK

Tloušťka desky	5,76 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	340 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	235 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	195 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	190 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	175 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	140 m/min	M
GG(G)	omezené použití	150 m/min	K
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		