

**APHT 160450ER-46, SP6519, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215778 UNI
GTIN	4045197503657
Třída artiklu	28E

Popis**Upozornění:**

Tyto vyměnitelné destičky **používejte jen se šroubem č. 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**. Při použití vyměnitelných destiček s $r \geq 3,2$ mm na nosičích č. 215705, 215710, 215715 a 215717 musí být lůžko destičky modifikováno.

Rohový rádius: 5 mm

Technický popis

Typ	UNI
Rohový rádius	5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APHT 160450ER-46
Typ	SP6519
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	45 m/min	S
GG(G)	vhodný	200 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		