


**Garant****Fazetková fréza, s otvorem, Úhel  $\gamma$ : 30stupeň****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215795 30
GTIN	4045197383228
Třída artiklu	210

**Popis****Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

**Technický popis**

Dosažitelná délka fazetky l	27,5 mm
Dosažitelná výška fazetky h	13 mm
Upínací otvor $\varnothing$	22 mm
Dosažitelná šířka fazetky b	24 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Nejmenší $\varnothing$ D	17 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003
Úhel $\gamma$	30 stupeň
Největší $\varnothing$ D <sub>1</sub>	65 mm
Efektivní počet břitů Z <sub>eff</sub>	3

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	52 mm
Posuv na zub při $h_{\text{max}}$	0,2 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	9
Provedení stopky	s otvorem
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219814