

**Rohová fréza 90° 5720VZ16, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	220803 63/4
GTIN	2050002058293
Třída artiklu	28R

**Popis****Provedení:**

Korpusy frézy s válcovou stopkou jsou vyvažovány při  $G = 6,3$  při 30000 ot./min. Nástrčné frézy a frézy s modulárním rozhraním je nutno společně s upínačem před vysokorychlostním obráběním vyvážit. Konstrukce umožňuje upnutí všech rádiusovým vyměnitelných destiček až do  $r_e=6,0\text{mm}$  bez úpravy nosiče a korekce délky.

**Technický popis**

Šroub pro vyměnitelné destičky	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Upínací otvor Ø	22 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	45 mm
Ø břitu $D_c$	63 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ZD.. 16M5
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	16 mm
Počet břitů Z	4
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\text{max}}$	53,5 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	110 mm
Vrtací kruhové frézování $a_p$	4 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	2,68 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	47 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229900
---------------	--------