

SONO  SWISS®**Ultrazvukový silný čisticí prostředek, litr: T3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	082930 T3
GTIN	2050000969096
Třída artiklu	04E

Popis**Provedení:**

Vysoce vydatný čisticí koncentrát na vodní bázi (výjimka: T3 práškový); speciálně vyvinutý pro použití v ultrazvukových čisticích lázních; biologicky rozložitelný. Vysoce nasycené **koncentráty** prodlužují životnost zařízení, mají dlouhou dobu použitelnosti a jsou biologicky odbouratelné. Tyto výkonné čističe jsou vyvinuty speciálně pro ultrazvukové čističky (pění atd.) a proto jsou zvláště účinné pro všechny běžné ultrazvukové čističky při frekvencích 25 až 130 kHz. Ve spojení s kavitační silou vytvořenou ultrazvukem uvolňují tyto výkonné čističe znečištění z konstrukčních dílů efektivně a přesto šetrně. Jiné čisticí prostředky, které nebyly vyvinuty speciálně pro ultrazvukové čističky mohou obsahovat ionty, které podporují úběr materiálu anebo korozi. Silné korozní kapaliny, které podstatně zkracují životnost, jsou např. halogenidy. Chloridy a fluoridy v kyselém médiu jsou v tomto ohledu nejagresivnější.

Použití:

Pro ultrazvukové čisticí přístroje (např. č. 082922; 082923; 082924; 082925).

Upozornění:

Další speciální čističe a jiné velikosti balení možno dodat na poptávku.

Nelze dodávat ve všech zemích.

Tabulka použití viz další stránka katalogu.

Označení nebezpečné látky: GHS07 upozornění

Označení nebezpečné látky: GHS05 žíravé

Označení výrobce: T3

Množství náplně prášek: 0,85 kg

Technický popis

Druh čisticího prostředku	Silný čisticí prostředek na ocel a lehké kovy
Množství náplně prášek	0,85 kg
Označení nebezpečné látky	GHS07 upozornění
Označení nebezpečné látky	GHS05 žíravé
Skladovací teplota	-5 - 30 °C
Poměr smíchání	3 – 5 %
Doba působení	3 - 10 min
Číslo UN	UN3253
Třída nebezpečné látky	8
Označení výrobce	T3