

# AEG

## Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: BS12C2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	070221 BS12C2
GTIN	4002395294336
Třída artiklu	07A

### Popis

#### Provedení:

#### AEG – akumulátorové vrtací šroubováky

- Robustní, ergonomické akumulátorové 2stupňové vrtací šroubováky s pravým/levým chodem.
- Rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s blokováním vřetena.
- Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.
- LED osvětlení pracovního prostoru.
- Extrémně kompaktní – konstrukční délka pouhých 176 mm.
- 17stupňové nastavení utahovacího momentu plus vrtací stupeň.
- Rychloupínací sklíčidlo 10 mm.
- Kovová skříň převodovky, elektronická ochrana proti přetížení.

#### Provedení reklamní text:

- Robustní, praktický akumulátorový 2stupňový vrtací šroubovák s pravým/levým chodem.
- Rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s blokováním vřetena.
- Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.
- Extrémně kompaktní – konstrukční délka pouhých 176 mm.
- 17stupňové nastavení utahovacího momentu plus vrtací stupeň.

#### Výhoda:

Extrémně kompaktní, konstrukční délka jen 176 mm.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 2 × 12 V / 2,0 Ah akumulátoru, nabíječky, přepravního kufru.

**Upozornění:**

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073820 a č. 073846 – č. 073848.

Vhodné nabíječky a základní sady najdete pod č. 073841 a č. 073844.

## Technický popis

Konstrukce motoru	2-pólový motor
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	20 mm
Hmotnost	1,1 kg
Maximální otáčky 2. stupně	1500 min <sup>-1</sup>
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 10 mm
Označení výrobce	BS 12 C2
Maximální utahovací moment tvrdý	34 Nm
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	10 mm
Napětí akumulátorů	12 V
Typické použití	Medium
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 350 min <sup>-1</sup>
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	AEG typ B 12 V
Obal	Přepravní kufřík
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	ocel
Vhodné pro materiál	dřevo
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	12V, 2pólový motor

USP2

Rychloupínací sklíčidlo  
FIXTEC se 2 akumulátory

---

**Příslušenství**

Li-Ion systém L1220 Typ akumulátoru AB12

073825 AB12

Akumulátorová nabíječka Typ BL1418

073841 BL1418