

Garant**Kopírovací fréza 0° negativní, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 35/3mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212155 35/3
GTIN	4045197321404
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.

- **Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.**
- **Plynulé nové polohování při opotřebení rezné hrany.**

Pozor:

Při nasazení vyměnitelných břitových destiček s pozitivní geometrií **nesmí** být použit pojistný šroub a pojistná podložka.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\ max} = 2,5\ mm$.

Technický popis

Sada zajišťovacích šroubů	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h6	17 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RD..12T3
Upínací závit M	M16
Celková délka L _{celk.}	42 mm
Ø D ₂	28,7 mm

Ø D ₃	23 mm
Ø břítu D _c	35 mm
Počet břitů Z	3
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	19,94 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	58 mm
Vrtací kruhové frézování a _p	2,5 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	2,41 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	68 mm
Provedení stopky	se závitem
Vhodná fréza pro tvar destiček	kulatý
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejný
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219805
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,8 Nm	211750 3,8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219807