


**ZDET 16M508 FR-721, GH1, Typ: ALU**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	220814 ALU
GTIN	4059782503922
Třída artiklu	28E

**Popis**
**Doporučení:**

Při výměně vyměnitelných destiček je nutno také vyměnit šroub. Náhradní šrouby jsou dodávány s vyměnitelnými destičkami.

**Upozornění:**

$f_z$  pro  $a_e = 0,3 \times D$ .

$f_z$  pro hrubování do  $a_{p\max}$  16 mm: 0,12 - 0,25 mm

$f_z$  pro předběžné dokončování  $a_p$  3 mm: 0,05 - 0,15 mm

$f_z$  pro dokončování  $a_p$  1 mm: 0,02 - 0,1 mm

Tloušťka destiček S: 5 mm

**Technický popis**

Typ	ALU
$f_z$ pro hrubování do $a_{p\max}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
$f_z$ pro předběžné dokončování $a_p$ 3 mm	0,05 - 0,15 mm
$f_z$ pro dokončování $a_p$ 1 mm	0,02 - 0,1 mm
Rohový rádius	0,8 mm

Tloušťka destiček S	5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZDET 16M508 FR-721
Typ	GH1
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	1640 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	1370 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	1095 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		