

Garant**APMT 100305 TR, HB7520, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215880 UNI
GTIN	4045197303127
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná destička s vysoce pozitivní geometrií a kroucenými řeznými hranami.

Upozornění:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.

Pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 4,8$ mm.

Tloušťka desky: 3,55 mm

Rohový rádius: 0,5 mm

Technický popis

Typ	UNI
Rohový rádius	0,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 100305 TR
Typ	HB7520
Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	3,55 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	160 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	160 m/min	M
GG(G)	vhodný	220 m/min	K
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suchý	vhodný		