



Akumulátorový speciální šroubovák, Typ: C12RAD



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070225 C12RAD
GTIN	4002395001248
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

MILWAUKEE – akumulátorový úhlový šroubovák a šroubovák s ráčnou

- Elektronika REDLINK™ s plynulým řízením otáček, pravým/levým chodem a ochranou proti přetížení.
- LED osvětlení pracovního prostoru.
- Red Li-Ion akumulátory se sledováním jednotlivých článků a ukazatelem stavu nabití.

Lehké a ergonomické kompaktní **úhlové** vrtací šroubováky pro obtížně přístupná místa, velmi kompaktní – **rozměr přes hrany pouhých 95 mm**. Elektronické 10-stupňové nastavení utahovacího momentu plus vrtacího stupně, **rychloupínací skličidlo FIXTEC** Červená LED signalizuje dosažený utahovací moment.

Výhoda:

Velmi kompaktní, rohový rozměr jen 95 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru, nabíječky, přepravního kufříku.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073814 a 073839.

Technický popis

Kapacita akumulátoru	2 Ah
Konstrukce	úhlový šroubovák
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	25 mm
Označení výrobce	C12RAD-202B

Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 800 min ⁻¹
Hmotnost	1,1 kg
Upínač nástroje	Ø 1,0 – 10 mm
Napětí akumulátorů	12 V
Maximální utahovací moment tvrdý	12 Nm
Typické použití	Medium
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	10 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Počet obsažených akumulátorů	2
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Typ akumulátoru	Li-Ion
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Šroubovák

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátoru MB12	073814 MB12