

HEDI

Navíječka kabelů, Typ: 10N



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081194 10N
GTIN	4003644016969
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Navíječka kabelů s **vedeným automatickým vytahováním a navíjením, několikanásobná aretace každé otáčky**. Uzavřený **plastový plášť**, odolný proti lomu. Tepelná **ochrana proti přetížení**, robustní neoprenový kabel H07RN-F s přípojovací spojkou. Jednoduchá montáž na stěnu, resp. na strop s **rozsahem otáčení 150°**.

Funkce:

IP24: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles $\varnothing < 12$ mm, musí ale být zabráněno dotyku.

Použití:

Zlepšená ergonomie díky práci s odlehčeným tahem i pro zajištění pořádku a předcházení úrazům a zraněním způsobeným kabely na podlaze.

Upozornění:

pPružinou poháněná navíječka hadic viz č. 080066 až 080079.

Technický popis

Materiál korpusu	plast
Výška	275 mm
Typ	10N
Konstrukce kabelu	3G1,5

Materiál kabelu	Neoprenová guma
Šířka	185 mm
Jmenovitý výkon odvinutý	2000 (16 A) W
Délka	325 mm
Třída kabelu	H07RN-F
Délka kabelu	10 m
Jmenovité napětí	250 V
Ochranná třída IP	IP 24
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	F
Druh produktu	Navíječka kabelů