



## Sada svěráku s magnetem VersaMAG, Typ: VERSA-01



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	P07030 VERSA-01
GTIN	4014586896564
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

Kompaktní a vysoce výkonný permanentní magnet se svěrákem pro beznástrojové upínání různých součástí na magnetickém povrchu.

- **Mobilní, flexibilní a rychlé použití.** Díky kompaktnímu designu a mimořádně úzkému permanentnímu magnetu se výrobek přizpůsobí každému pracovišti.
- **Optimalizuje každé pracoviště:** Čistá a bezpečná práce v široké škále možností využití.
- **Modulární systém:** Jedinečný modulární systém zajišťuje bezpečné uchycení v celé řadě pracovních situací a může být neustále rozšiřován vhodným příslušenstvím.
- **Rozsah upnutí svěráku je 108 mm, šířka čelisti 100 mm.**
- **Vyměnitelné upínací čelisti v různých výškách** pro upínání větších materiálů, jako jsou plechy a trubky.
- **Díky inovativnímu systému se 2 rotory je dosaženo až upínací síly až 7800 N** pro bezpečné upnutí na všech magnetických plochách, a to i na tenkém plechu (od tloušťky 4 mm).
- **Upnutí ve stísněných prostorech nebo ve svislých rovinách?** Díky kompaktnímu designu a mimořádně úzkému permanentnímu magnetu to není problém.
- **Přesné vyrovnaní permanentního magnetu pomocí 30% zmagnetování.**
- **Bezpečné upnutí součástí pro další obrábění** různými elektrickými nástroji, např. úhlovými bruskami, vrtacími šroubováky, pilami, systémem MULTIMASTER atd.

#### Rozsah dodávky:

1× permanentní magnet, 1× montážní deska, 1× svěrák, 1× klíč s vnitřním šestihranem 3 mm, 1× upevňovací popruh.

## Technický popis

Délka A	212 mm
Hmotnost	7,25 kg
Šířka B	70 mm
Šířka čelistí	100 mm
Výška čelistí	40 mm
Přidrzná síla magnetu	7800 N
Druh produktu	Magnetická upínací deska