

**Garant****CC.T 060202, Typ: HB7020**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260140 HB7020
GTIN	4045197698827
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 350 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Lamač třísek	SM
Rohový rádius	0,2 mm
Typ	HB7020
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení