

Garant**ZDHT 150508FR-F10 S povlakem DLC, HB7805, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	211765 ALU
GTIN	4067263107088
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:**

Po obvodu broušené vyměnitelné břitové destičky pro přesné usazení v nosném nástroji. Vysoce výkonný jemnozrnný substrát nejnovější generace řezných materiálů. Optimalizované nabroušení břitů pro aplikaci ve snadno obrobitelných materiálech.

Technický popis

Typ	HB7805
Posuv f_z na zub	0,1 - 0,25 mm
Typ	ALU
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZDHT 150508FR-F10
Typ	HB7805
Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	5,56 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	2000 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	2000 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	1400 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		