

**Garant****CC.T 09T302, Typ: HB7310**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260148 HB7310
GTIN	4045197667885
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	350 - 600 m/min
Lamač třísek	AM
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	N
Rohový rádius	0,2 mm
Typ	HB7310
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 09T302
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení