

Garant**CC.T 060204, Typ: HB7310**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260142 HB7310
GTIN	4045197667786
Třída artiklu	21G

Popis

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	AM
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	N
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 m/min
Typ	HB7310
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení