


Garant**DN.G 110404, Typ: HU7305**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250752 HU7305
GTIN	4045197663184
Třída artiklu	21G

Popis

DN.G 110404 HU7305 Druh: HU7305
Lamač třísek: AM
Tolerance: G
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 400 - 600 m/min

Technický popis

Lamač třísek	AM
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	N
Řezná rychlost v_c hlavní použití	400 - 600 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,6 mm/ot,

Druh	HU7305
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNGG 110404
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení