

Garant**DN.G 110404, Typ: HB7415**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250752 HB7415
GTIN	4045197667090
Třída artiklu	21G

Popis

DN.G 110404 HB7415 Druh: HB7415
Lamač třísek: TIM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mm
Posuv f : 0,1 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 70 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	TIM
Hlavní způsob použití	S
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 70 m/min
Posuv f	0,1 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Rohový rádius	0,4 mm

Druh	HB7415
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 110404
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení