

3M**Hrubovací brusný kotouč Cubitron™ 3, Ø podložky × šířka podložky:
150X7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	560445 150X7
GTIN	4064035078843
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Přepracované přesně tvarované zrno Cubitron™ II s **vylepšenou mikrokrytalickou strukturou pro vyšší výkonnost, lepší provedení a udržitelnost**. Ve srovnání s provedením Cubitron™ II až o 14 % vyšší rychlost úběru materiálu a 2x větší úběr materiálu.

Hrubovací brusný kotouč s inovativním **přesně tvarovaným keramickým zrnem Cubitron™ 3 pro ocel a INOX**. Velmi vysoký obrušovací výkon a nejdelší životnost. Nízký přítlak pro práci, která vás neunaví.

Použití:

Pro obrábění v náročných brusných operacích, jako je např. obrábění svarů. Vhodné pro použití na nerezové oceli, oceli a na slitinách pro letecký průmysl.

Specifikace:

A36R-BF

Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Šířka kotouče	7 mm

Ø kotouče	150 mm
Popis tvaru	Zalomené
Brusivo	Keramické zrna
Zkratka brusiva	keramika
Specifikace	A36R-BF
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	dřevo
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
suché	vhodný		