



## Vrtací korunka KUB Centron®, Ø DC: 35mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	236650 35
GTIN	4047109025677
Třída artiklu	24L

### Popis

#### Provedení:

- **Bezpečné do 8 (9)×D.**
- **Centrování pomocí středícího hrotu a vodicích ostří.**
- **Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.**
- **Ø vodicího ostří je přizpůsoben vyměnitelným břitovým destičkám s rohovými rádiusy 0,4 mm. U průchozích otvorů lze vodicího ostří redukovat s pomocí podkládacích fólií.**

#### Použití:

- **Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.**
- **Se středícím hrotem č. 236655 – 236657.**
- **S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 236740 – 237080.**

#### Vhodné pro:

Základní těleso č. 236652 – 236654.

#### Rozsah dodávky:

Vrtací korunka včetně vodicího ostří (náhradní vodicí ostří č. 236658). Od Ø 65 mm s kazetami vyměnitelných břitových destiček (kazeta s vyměnitelnými břitovými destičkami nastavitelná vně o +1 mm v Ø).

### Technický popis

Počet břitů Z	1
---------------	---

Šroub pro základní těleso	239655 15IP1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 05T304
Velikost středícího hrotu	26
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Velikost základního tělesa	33
Řada	KUB Centron®
Jmenovitý Ø D	35
Pro Ø palců	1 3/8 palec
Otočení vrtáku	Středící vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Základní těleso KOMET® Ø DC 33 mm	236652 33
Středící hrot KOMET KUB Centron®, HSS Typ 26	236655 26
Středící hrot KOMET KUB Centron®, HSS Typ 26	236656 26
Středící hrot KOMET KUB Centron®, tvrdokov Typ 26	236657 26
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm	211750 1,3
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 15IP	239655 15IP
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 15IP1	239655 15IP1
Základní těleso KOMET® Ø DC 33 mm	236654 33
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP2	239655 8IP2

Základní těleso KOMET® Ø DC 33 mm

236653 33