

**Kombinovaný žebřík MultiMaster 5, Počet stupňů: 5****Údaje o objednávkě**

Artikové číslo	966101 5
GTIN	4003866403318
Třída artiklu	96Z

Popis**Provedení:**

Jeden žebřík, 5 způsobů využití: Dvojitý žebřík, dvojitý žebřík na schody, příložený žebřík po složení, příložený žebřík a vysunutý příložený žebřík.

Jednoduchý a rychlý přechod mezi jednotlivými způsoby využití pomocí manipulace jednou rukou a pomocí přesně nastavitelné opěrné části v rastru po 35 mm.

Stojiny žebříku z eloxovaného hliníku, stupně o hloubce 80 mm s technologií Safer Step.

Nýtované spojení stupňů a bočnic žebříku. Ergonomická přeprava díky 2 kolečkům na části se stupni. Speciálně tvarovaná vrchní část s madlem. Horní část můžete opřít o vnitřní i vnější hrany a o sloupy, takže výrobek nabízí vyšší flexibilitu a všestrannost využití. Horní část s magnetickou přihrádkou na drobné díly, s držákem se 2 klipy a vybráním uprostřed na aku šroubovák nebo jiné nářadí.

Norma:

DIN EN 131-4.

Technický popis

Hloubka příček / stupňů	80 mm
Šířka ve složeném stavu	0,64 m

Počet stupňů	5
Hmotnost	11,4 kg
Norma	DIN EN 131-4.
Délka ve složeném stavu	1,83 m
Délka žebříku jako dvojitý žebřík	1,83 m
Pracovní výška dvojitého žebříku cca	3,15 m
Délka žebříku ve vysunutém stavu	2,88 m
Hloubka ve složeném stavu	0,23 m
K dispozici je odkládací miska	ano
Pojízdné	ano
Řada	MultiMaster
Pracovní výška příložného žebříku cca	3,7 m
Provedení stupátka	Stupeň
Materiál	Hliník
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Víceúčelový žebřík