

Garant**DNMG 150604, Typ: HB7020**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250760 HB7020
GTIN	4045197699541
Třída artiklu	21G

Popis

DN.G 150604 HB7020 Typ: HB7020

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Rohový rádius	0,4 mm

Lamač třísek	SM
Typ	HB7020
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení