

**DNMG 150604, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250796 CA6525
GTIN	4960664471737
Třída artiklu	25E

Popis

DNMG 150604 CA6525 Druh: CA6525

Lamač třísek: MS

Hloubka řezu a_p : 0,7 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,35 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	MS
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,7 - 4 mm
Hlavní způsob použití	M
Druh	CA6525

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150604
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení