

Garant**CC.T 060202, Typ: HB7310**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260140 HB7310 |
| GTIN | 4045197667649 |
| Třída artiklu | 21G |

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Lamač třísek | AM |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 350 - 600 m/min |
| Rohový rádius | 0,2 mm |
| Posuv f | 0,05 - 0,5 mm/ot, |
| Hlavní způsob použití | N |
| Hloubka řezu a_p | 0,1 - 4 mm |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Typ | HB7310 |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 060202 |

| | |
|--------------------|---|
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Tolerance | G |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |