



**Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami ABS 50, 3×D, Ø DC: 32mm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	236635 32
GTIN	4047109099739
Třída artiklu	24P

## Popis

### Provedení:

- Speciální proces výroby s extrémně velkými třískovými prostory při maximální tuhosti.
- Specifické nastavení vyměnitelných destiček pro otvory bez nepravidlostí a rozměrové přesnosti (zpravidla  $\pm 0,1$  mm).
- Vnitřní chlazení přímo na břity (geometrie je ideální pro chlazení min. množstvím kapaliny).
- Postačuje tlak chladicí kapaliny 3 – 10 bar.
- Pro nerotační a rotační nasazení.
- Vrtání s přesazením os: V závislosti na  $\varnothing$  až 1,5 mm.

### Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740 – 237080.

### Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

### Upozornění:

- **Pozor! Při provrtání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná bezpečnostní opatření.**
- Na poptávku – levořezný – 2×D, – jiný  $\varnothing$  – zvláštní provedení – tlumič torzního kmitání pro ABS pro obrábění s nízkými vibracemi při maximální životnosti a minimální hlučnosti.

## Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 05T304 24-...
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 8IP2 (1,3 Nm)

Užitná délka $L_1$	96 mm
ABS® Ø stopky $D_s$	50 mm
Dosažitelný maximální Ø přestavením	34 mm
Počet břitů Z	1
Řada	KUB Trigon®
Jmenovitý Ø D	32
Maximální mez přestavení $V_{max}$	1 mm
Délka vyložení $L_A$	136 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Provtat
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP2	239652 8IP2
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP