

Garant**DNMG 110408, Typ: HB7020**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250754 HB7020
GTIN	4045197699534
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 110408 HB7020 Typ: HB7020
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Lamač třísek	SM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7020
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110408
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení