

 KOMET

**Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami ABS 50, 3×D, Ø DC: 42mm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	236635 42
GTIN	4047109099852
Třída artiklu	24P

## Popis

### Provedení:

- Speciální proces výroby s extrémně velkými třískovými prostory při maximální tuhosti.
- Specifické nastavení vyměnitelných destiček pro otvory bez nepravidlostí a rozměrové přesnosti (zpravidla  $\pm 0,1$  mm).
- Vnitřní chlazení přímo na břity (geometrie je ideální pro chlazení min. množstvím kapaliny).
- Postačuje tlak chladicí kapaliny 3 – 10 bar.
- Pro nerotační a rotační nasazení.
- Vrtání s přesazením os: V závislosti na  $\varnothing$  až 1,5 mm.

### Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740 – 237080.

### Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

### Upozornění:

- **Pozor! Při provrtání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Provedte prosím nezbytná bezpečnostní opatření.**
- Na poptávku – levořezný – 2×D, – jiný  $\varnothing$  – zvláštní provedení – tlumič torzního kmitání pro ABS pro obrábění s nízkými vibracemi při maximální životnosti a minimální hlučnosti.

## Technický popis

Počet břitů Z	1
Dosažitelný maximální $\varnothing$ přestavením	45 mm

Užitná délka $L_1$	126 mm
ABS® Ø stopky $D_s$	50 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 06T304 34-...
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Řada	KUB Trigon®
Jmenovitý Ø D	42
Pro Ø palců	1 21/32 palec
Maximální mez přestavení $V_{max}$	1,5 mm
Délka vyložení $L_A$	176 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Středící vrtání
Otočení vrtáku	Provrtat
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 10IP	239652 10IP
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 10IP1	239652 10IP1

