

HEDI

Navíječka kabelů, Typ: 15N



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081194 15N
GTIN	4003644016990
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Navíječka kabelů s **vedeným automatickým vytahováním a navíjením, několikanásobná aretace každé otáčky**. Uzavřený **plastový plášť**, odolný proti lomu. Tepelná **ochrana proti přetížení**, robustní neoprenový kabel H07RN-F s přípojovací spojkou.

Jednoduchá montáž na stěnu, resp. na strop s **rozsahem otáčení 150°**.

Použití:

Zlepšená ergonomie díky práci s odlehčeným tahem i pro zajištění pořádku a předcházení úrazům a zraněním způsobeným kabely na podlaze.

Upozornění:

pPružinou poháněná navíječka hadic viz č. 080066 až 080079.

Technický popis

Třída kabelu	H07RN-F
Typ	15N
Materiál kabelu	neopren
Délka kabelu	15 m
Šířka	185 mm
Délka	325 mm

Konstrukce kabelu	3G1,5
Jmenovitý výkon odvinutý	2000 (16 A) W
Výška	275 mm
Materiál korpusu	plast
Jmenovité napětí	250 V
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	F
Druh produktu	Navíječka kabelů