

 **KOMET**

Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami ABS 50, 3×D, Ø DC: 43mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	236635 43
GTIN	4047109099869
Třída artiklu	24P

Popis

Provedení:

- **Speciální proces výroby s extrémně velkými třískovými prostory při maximální tuhosti.**
- **Specifické nastavení vyměnitelných destiček pro otvory bez nepravidlostí a rozměrové přesnosti (zpravidla $\pm 0,1$ mm).**
- **Vnitřní chlazení přímo na břity (geometrie je ideální pro chlazení min. množstvím kapaliny).**
- **Postačuje tlak chladicí kapaliny 3 – 10 bar.**
- **Pro nerotační a rotační nasazení.**
- **Vrtání s přesazením os: V závislosti na \varnothing až 1,5 mm.**

Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740 – 237080.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Upozornění:

- **Pozor! Při provrtání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná bezpečnostní opatření.**
- **Na poptávku – levořezný – $2 \times D$, – jiný \varnothing – zvláštní provedení – tlumič torzního kmitání pro ABS pro obrábění s nízkými vibracemi při maximální životnosti a minimální hlučnosti.**

Technický popis

ABS® Ø stopky D_s	50 mm
Užitná délka L_1	129 mm

Dosažitelný maximální Ø přestavením	45 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Počet břitů Z	1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 06T304 34-...
Řada	KUB Trigon®
Jmenovitý Ø D	43
Maximální mez přestavení V_{max}	1 mm
Délka vyložení L_A	179 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Provrtat
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 10IP1	239652 10IP1
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 10IP	239652 10IP