



Vrtací korunka KUB Centron®, Ø DC: 39mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	236650 39
GTIN	4047109025387
Třída artiklu	24L

Popis

Provedení:

- Bezpečné do 8 (9)×D.
- Centrování pomocí středícího hrotu a vodicích ostří.
- Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.
- Ø vodicího ostří je přizpůsoben vyměnitelným břitovým destičkám s rohovými rádiusy 0,4 mm. U průchozích otvorů lze vodicího ostří redukovat s pomocí podkládacích fólií.

Použití:

- Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.
- Se středícím hrotem č. 236655 – 236657.
- S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 236740 – 237080.

Vhodné pro:

Základní těleso č. 236652 – 236654.

Rozsah dodávky:

Vrtací korunka včetně vodicího ostří (náhradní vodicí ostří č. 236658). Od Ø 65 mm s kazetami vyměnitelných břitových destiček (kazeta s vyměnitelnými břitovými destičkami nastavitelná vně o +1 mm v Ø).

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 05T304
--------------------------------------	-------------

Šroub pro základní těleso	239655 15IP1
Velikost základního tělesa	33
Počet břitů Z	1
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Velikost středícího hrotu	26
Řada	KUB Centron®
Jmenovitý Ø D	39
Otočení vrtáku	Středící vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Středící hrot KOMET KUB Centron®, tvrdokov Typ 26	236657 26
Středící hrot KOMET KUB Centron®, HSS Typ 26	236655 26
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP2	239655 8IP2
Základní těleso KOMET® Ø DC 33 mm	236653 33
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 15IP1	239655 15IP1
Středící hrot KOMET KUB Centron®, HSS Typ 26	236656 26
Základní těleso KOMET® Ø DC 33 mm	236652 33
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 15IP	239655 15IP
Základní těleso KOMET® Ø DC 33 mm	236654 33

