

## Prodlužovací vedení pro F, B, PL, CZ, 250 V, Typ: 15B



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081183 15B
GTIN	4003644002214
Třída artiklu	08B

### Popis

#### Provedení:

#### Schváleno pro použití v exteriérech a vlhkých prostorech (IP44).

Se zásuvkou pro země **FF, B, PL, CZ**. Pro použití v náročných podmínkách, odolný vůči olejům a působení kyselin, s hladkým povrchem odolným vůči opotřebení.

#### Vysoce ohebný pancéřový kabel PU H07BQ-F 3G1,5.

#### Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing > 1$  mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

### Technický popis

Délka kabelu	15 m
Třída kabelu	H07BQ-F
Vhodné pro země	F; B; PL; CZ
Typ	15B
Materiál kabelu	pancéřový kabel
Konstrukce kabelu	3G1,5
Ochranná třída IP	IP 44
Zdroj energie	Síťový provoz

Vstup typu zástrčky	E
Atribut názvu produktu	250 V
Síťové napětí	250 V
Druh produktu	Prodlužovací kabel

## Příslušenství

System pro zavěšování kabelů CableFix Typ L	081191 L
System pro zavěšování kabelů CableFix Typ S	081191 S
System pro zavěšování kabelů CableFix Typ XL	081191 XL