

**Vrtací korunka KUB Centron®, Ø DC: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236650 20
GTIN	4047109293380
Třída artiklu	24L

Popis**Provedení:**

- **Bezpečné do 8 (9)×D.**
- **Centrování pomocí středícího hrotu a vodicích ostří.**
- **Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.**
- **Ø vodicího ostří je přizpůsoben vyměnitelným břitovým destičkám s rohovými rádiusy 0,4 mm. U průchozích otvorů lze vodicího ostří redukovat s pomocí podkládacích fólií.**

Použití:

- **Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.**
- **Se středícím hrotem č. 236655 – 236657.**
- **S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 236740 – 237080.**

Vhodné pro:

Základní těleso č. 236652 – 236654.

Rozsah dodávky:

Vrtací korunka včetně vodicího ostří (náhradní vodicí ostří č. 236658). Od Ø 65 mm s kazetami vyměnitelných břitových destiček (kazeta s vyměnitelnými břitovými destičkami nastavitelná vně o +1 mm v Ø).

Technický popis

Počet břitů Z	1
---------------	---

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239655 6IP (1,01 Nm)
Velikost středícího hrotu	20
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 030204
Šroub pro základní těleso	239655 8IP
Velikost základního tělesa	20
Řada	KUB Centron®
Jmenovitý Ø D	20
Otočení vrtáku	Středící vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Středící hrot KOMET KUB Centron®, tvrdokov Typ 20	236657 20
Středící hrot KOMET KUB Centron®, HSS Typ 20	236656 20
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP1	239655 6IP1
Středící hrot KOMET KUB Centron®, HSS Typ 20	236655 20
Základní těleso KOMET® Ø DC 20 mm	236654 20
Základní těleso KOMET® Ø DC 20 mm	236652 20
Základní těleso KOMET® Ø DC 20 mm	236653 20
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP	239655 6IP
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP	239655 8IP

