



Vrtací korunka KUB Centron®, Ø DC: 50mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	236650 50
GTIN	4047109081635
Třída artiklu	24L

Popis

Provedení:

- **Bezpečné do 8 (9)×D.**
- **Centrování pomocí středícího hrotu a vodicích ostří.**
- **Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.**
- **Ø vodicího ostří je přizpůsoben vyměnitelným břitovým destičkám s rohovými rádiusy 0,4 mm. U průchozích otvorů lze vodicího ostří redukovat s pomocí podkládacích fólií.**

Použití:

- **Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.**
- **Se středícím hrotem č. 236655 – 236657.**
- **S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 236740 – 237080.**

Vhodné pro:

Základní těleso č. 236652 – 236654.

Rozsah dodávky:

Vrtací korunka včetně vodicího ostří (náhradní vodicí ostří č. 236658). Od Ø 65 mm s kazetami vyměnitelných břitových destiček (kazeta s vyměnitelnými břitovými destičkami nastavitelná vně o +1 mm v Ø).

Technický popis

Počet břitů Z	1
---------------	---

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239655 10IP (2,8 Nm)
Velikost základního tělesa	46
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 06T304
Šroub pro základní těleso	239655 20IP
Velikost středícího hrotu	46
Řada	KUB Centron®
Jmenovitý Ø D	50
Pro Ø palců	1 31/32 palec
Otočení vrtáku	Středící vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP	239655 20IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8
Středící hrot KOMET KUB Centron®, HSS Typ 46	236655 46
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Základní těleso KOMET® Ø DC 46 mm	236653 46
Základní těleso KOMET® Ø DC 46 mm	236652 46
Středící hrot KOMET KUB Centron®, HSS Typ 46	236656 46
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 10IP	239655 10IP
Základní těleso KOMET® Ø DC 46 mm	236654 46
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP2	239655 20IP2

Středicí hrot KOMET KUB Centron®, tvrdokov Typ 46

236657 46