



## Sada skříní s křídlovými dveřmi S celoplechovými křídlovými dveřmi, Počet skříní: 2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	949502 2
GTIN	4067263107781
Třída artiklu	90N

### Popis

#### Provedení:

Korpus a dvířka z ocelového plechu, uchycení polic možné v rastru 40 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné madlem **s cylindrickým zámekem**. Bližší informace o zamykání viz č. 950050 – 950060.

S křídlovými celoplechovými dvířky.

#### Rozsah dodávky:

2x č. 949501 vel. 2000.

#### Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

#### Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

### Technický popis

Šířka	1000 mm
Hmotnost	69 kg
Hloubka	400 mm

## Technický list

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Polohování rukojeti	Střed
Výška	2000 mm
Užitná výška	1840 mm
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Počet polic	4
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	60 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní	500 kg
Úhel otevření dveří	225 stupeň
Výškové nastavení v rastru	40 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Skříň na pořadače

### Příslušenství

Přídavná police Typ 1000	949514 1000
--------------------------	-------------