

**Sada skříní s křídlovými dveřmi a s policemi, Počet skříní: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	949532 2
GTIN	4067263107798
Třída artiklu	90N

Popis**Provedení:**

Korpus a dvířka z ocelového plechu, uchycení polic možné v rastru 40 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné madlem s **cylindrickým zámekem**. Komplet se **4 policemi** z pozinkovaného plechu.

Rozsah dodávky:

2× č. 949531 vel. 1950/A.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Polohování rukojeti	Střed
Počet polic	4
Hloubka	430 mm
Výška	1950 mm

Technický list

Model	A
Užitná výška	1820 mm
Hmotnost	74 kg
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Šířka	950 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	80 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní	500 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	40 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Skříň na pořadače

Příslušenství

Přídavná police Typ 950	949534 950
-------------------------	------------