



Sada bitů 71dílná sada, Počet dílů: 71



Údaje o objednávce

Artikové číslo	675597 71
GTIN	4067263107125
Třída artiklu	62F

Popis

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: 3 ks vel. 1; 4 ks vel. 2; 2 ks vel. 3
 Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 3 ks vel. 1; 4 ks vel. 2; 2 ks vel. 3
 Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: Po 1 ks vel. 2,5; 3; 4; 5; 6
 Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní šestihran, s kulovou hlavou: Po 1 ks vel. 2,5; 3; 4; 5; 6
 Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: Po 1 ks vel. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27;
 TX30; TX40
 Po 2 ks vel. TX20; TX25
 Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: Po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27;
 TX30; TX40
 Bity, délka 25 mm, C 6,3, ploché: Po 1 ks vel. 4; 4,5; 5,5; 6,5
 Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro TRI-WING®: Po 1 ks vel. 2; 4; 5
 Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro sadu TORQ®: Po 1 ks vel. 6; 8; 10
 Adaptér: 1 ks bitová stopka C 6,3 – čtyřhran 1/4 palce
 Bity, délka 75 mm, E 6,3, pro šrouby Phillips: po 1 ks. vel. 1; 2
 Bity, délka 75 mm, E 6,3, pro šrouby Pozidriv: po 1 ks. vel. 1; 2
 Bity, délka 75 mm, E 6,3, pro šrouby vnitřní Torx®: Po 1 ks vel. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 Stopka s magnetem: 1 ks
 Stopka s rychlospojkou: 1 ks

Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Unášecí profil	6hranný šroubovák s otvorem
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák Tri-Wing
Unášecí profil	Sada šroubováků Torq
Bitová šestihránná stopka	C 6,3
Počet dílů	71
Barevné označení	ne
Druh produktu	Bitový nástroj