

**VNMG 160408, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251754 CA510
GTIN	4960664700073
Třída artiklu	25E

**Popis**

VNMG 160408 CA510 Druh: CA510

Lamač třísek: PQ

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 180 - 590 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	180 - 590 m/min
Posuv $f$	0,13 - 0,4 mm/ot,
Lamač třísek	PQ
Rohový rádius	0,8 mm
Druh	CA510

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VNMG 160408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení