



Vrtací korunka KUB Centron®, Ø DC: 58mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	236650 58
GTIN	4047109081710
Třída artiklu	24L

Popis

Provedení:

- **Bezpečné do 8 (9)×D.**
- **Centrování pomocí středícího hrotu a vodicích ostří.**
- **Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.**
- **Ø vodicího ostří je přizpůsoben vyměnitelným břitovým destičkám s rohovými rádiusy 0,4 mm. U průchozích otvorů lze vodicího ostří redukovat s pomocí podkládacích fólií.**

Použití:

- **Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.**
- **Se středícím hrotem č. 236655 – 236657.**
- **S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 236740 – 237080.**

Vhodné pro:

Základní těleso č. 236652 – 236654.

Rozsah dodávky:

Vrtací korunka včetně vodicího ostří (náhradní vodicí ostří č. 236658). Od Ø 65 mm s kazetami vyměnitelných břitových destiček (kazeta s vyměnitelnými břitovými destičkami nastavitelná vně o +1 mm v Ø).

Technický popis

Šroub pro základní těleso	239655 20IP2
---------------------------	--------------

Velikost základního tělesa	55
Velikost středícího hrotu	46
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 080404
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239655 15IP (6,3 Nm)
Počet břitů Z	1
Řada	KUB Centron®
Jmenovitý Ø D	58
Pro Ø palců	2 9/32 palec
Otočení vrtáku	Středící vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Středící hrot KOMET KUB Centron®, tvrdokov Typ 46	236657 46
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 15IP	239655 15IP
Základní těleso KOMET® Ø DC 55 mm	236653 55
Středící hrot KOMET KUB Centron®, HSS Typ 46	236655 46
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Středící hrot KOMET KUB Centron®, HSS Typ 46	236656 46
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Základní těleso KOMET® Ø DC 55 mm	236652 55

Základní těleso KOMET® Ø DC 55 mm	236654 55
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 20IP2	239655 20IP2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600