

**VNMG 160408, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251754 CA6525
GTIN	4960664513215
Třída artiklu	25E

Popis

VNMG 160408 CA6525 Druh: CA6525

Lamač třísek: MQ

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač třísek	MQ
Druh	CA6525

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VNMG 160408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení